

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-210

производства ООО ПФ «Ливам»

Назначение	Внешний вид
<p>Производство дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации.</p> <p>Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа.</p>	
Технические характеристики	
Качество производимой воды	ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная»
Электропроводность производимой воды	согласно ГОСТ 6709-72 и ФС.2.2.0020.18
Температура производимой воды, °С	50
Производительность, л/ч	210,0 (-10%)
Род тока, частота, напряжение	переменный трёхфазный, 50 Гц, 380 В (±10 %)
Потребляемая мощность, кВА	128,0
Расход исходной воды, л/ч (при t воды от 10 °С)	1800 (±10 %)
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1195x850x1915
Габаритные размеры блока управления (Д×Ш×В), мм	650×250×800
Исполнение	напольное
Масса, кг	208
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи	14
Тип нагревательных элементов	электроды
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее	4000
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	№ ФСР 2008/03707 от 05 декабря 2008 г.
Срок службы, лет	не менее 8
Особенности	
<p>- Узлы и детали, соприкасающиеся с паром и дистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и других материалов, не влияющих на качество производимой воды.</p>	<p>- Надёжность работы при образовании отложений на нагревательных элементах (электродах): электроды не перегорают, как ТЭН при образовании избыточных отложений на поверхности.</p>
<p>- Трубный конденсатор.</p>	<p>- Разборная конструкция камеры конденсации.</p>
<p>- Возможность раздельной подачи воды на испарение и на охлаждение для подключения к технологической системе замкнутого водооборота (при её наличии на предприятии).</p>	<p>- Запасной комплект фазных электродов, запасной защитный электрод, трубка слива дистиллята в комплекте.</p>
<p>- Автоматическое прекращение процесса дистилляции и потребления электроэнергии при прекращении подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.</p>	<p>- Автоматическое поддержание количества воды в аквадистилляторе, идущей на испарение.</p>